

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085925 25
GTIN	2050000964831
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Ø	25 mm
Aukštis	30 mm
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	80 N
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

