

Garant
GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 5/0,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206322 5/0,5
GTIN	4045197598226
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

GARANT Diabolo: speciali geometrija, patobulinta danga ir kietlydinys grūdintųjų plienų apdirbimui. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys **R₁ = ±0,005 mm.**

Techninis aprašymas

Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC	0,048 mm
Pastūma f _z frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC	0,048 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	5 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	4,6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	18 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	6 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Serija	Diabolo

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	190 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	170 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	150 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	110 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		