

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo₅, Ø: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085922 8
GTIN	2050000964947
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3–6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Svoris	3,6 g
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Nominalioji sukibimo jėga	11 N
Ø	8 mm
Aukštis	4,5 mm
Sriegis	M3 mm
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Sriegio įvorė	taip

maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
--	-----------