

HOLEX**Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085940 17
GTIN	4045197372734
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- **Apdirbant plieninį apvalkalą pats magnetas nepaveikiamas.**
- **Įspaustas aliuminio žiedas nukreipia magneto jėgą žemyn.**
- **Tvirtinimo sriegis magneto paviršiuje.**
- **Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 220 °C.**

Paskirtis:

Montavimui į įrenginius, prilaikymui arba pakėlimui.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje	M6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	26,5 N
Paviršiaus medžiaga	Plienas
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Ø	17 mm
Aukštis	16 mm

Magnetinės šerdies medžiaga

AlNiCo

Produkto rūšis

Apvalus magnetas