

**Spiralinė žarna iš nailono, 1/4 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 2,5 m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080100 2,5
GTIN	4047322129138
Produktų klasė	08A

Aprašas**Aprašymas:**

Žarnos iš nailono, todėl **ypatingai didelė gražos jėga** ir **maži slėgio nuostoliai**.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Žarnos išorinis Ø: 8 mm

Žarnos vidinis Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	6 mm
Spalva	mėlyna
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Medžiaga	nailoninė spiralinė žarna
naudingasis žarnos ilgis	2,5 m
Žarnos išorinis Ø	8 mm

