

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085924 16
GTIN	2050001737755
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Sriegis	M4 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Aukštis	4,5 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Svoris	13,2 g
Nominalioji sukibimo jėga	95 N
Sriegio įvorė	taip

∅	16 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4	085921 M4
--	-----------