

Garant
VHM freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201644 3
GTIN	4045197353641
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Dvigubas pjovimo briaunos **užgalandimas** naudojimui **HPC srityje**.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,02 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm
Sužeminto koto Ø D_1	2,8 mm
Dantų skaičius Z	2
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,04 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	3 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	15 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant kraštus
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

