



## Akumuliatorinis kampinis suktuvas, Tipas: CLBA083



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 071142 CLBA083 |
| GTIN             | 697099651482   |
| Produktų klasė   | 03S            |

### Aprašymas

#### Modelis:

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).

- **Paprasta programuoti: galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.**
- **Patikrinta Cleco sankaba: užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.**
- **Operatoriaus būsenos lemputė: spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.**
- **Spalvoti LED: darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.**
- **Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.**
- **Vientisa baterijų platforma.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.

## Techninis aprašymas

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Aukštis                            | 76 mm                            |
| Sūkių skaičiaus diapazonas         | 92 - 915 min <sup>-1</sup>       |
| Akumuliatorių kiekis               | 0                                |
| Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratinis veržlių raktas       |
| Ilgis                              | 452,4 mm                         |
| Įrankių laikiklio matmenys         | 3/8 in                           |
| Akumuliatoriaus įtampa             | 18 V                             |
| Maitinimas                         | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Akumuliatoriaus talpa              | 3 Ah                             |
| Sūkių momento ribos                | 2,2 - 8 Nm                       |
| Svoris be akumuliatoriaus          | 1,46 kg                          |
| Produkto rūšis                     | Suktuvus                         |