



## Akumuliatorinis kampinis suktuvas, Tipas: CLBA203



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	071142 CLBA203
GTIN	697099651505
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).

- **Paprasta programuoti: galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.**
- **Patikrinta Cleco sankaba: užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.**
- **Operatoriaus būsenos lemputė: spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.**
- **Spalvoti LED: darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.**
- **Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.**
- **Vientisa baterijų platforma.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
Akumuliatoriaus talpa	3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Aukštis	76 mm
Ilgis	492 mm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Akumuliatorių kiekis	0
Sūkių skaičiaus diapazonas	36 - 360 min <sup>-1</sup>
Sūkių momento ribos	8,3 - 21 Nm
Svoris be akumuliatoriaus	1,73 kg
Produkto rūšis	Suktuvas