



Akumuliatorinis kampinis suktuvas, Tipas: CLBA303



Užsakymo data

Užsakymo numeris	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Produktų klasė	03S

Aprašymas

Modelis:

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).

- **Paprasta programuoti: galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.**
- **Patikrinta Cleco sankaba: užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.**
- **Operatoriaus būsenos lemputė: spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.**
- **Spalvoti LED: darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.**
- **Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.**
- **Vientisa baterijų platforma.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas	26 - 255 min ⁻¹
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Aukštis	76 mm
Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Ilgis	492 mm
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Svoris be akumulatoriaus	1,73 kg
Sūkių momento ribos	8,3 - 30 Nm
Produkto rūšis	Suktuvas