

**Garant**
**Sriegio freza 2xD, TiAlN, G: G1/8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139523 G1/8
GTIN	4062406653736
Produktų klasė	11J

**Aprašymas**
**Modelis:**

Įrankis, **skirtas kombinuotam** kiaurymių, nuožulų ir sriegių gamybai **vienos operacijos metu**. Pagalbinės kiaurymės nebereikia. Dėl novatoriškos priekinių pjovimo briaunų geometrijos šis įrankis yra sriegių gamybos specialistas apdirbant **kietas ir sunkiai apdirbamas medžiagas. TiAlN didelio našumo dangą** užtikrina maksimalų **tarnavimo laiką**, ypač apdirbant grūdintą plieną **iki 67 HRC**. Visi įrankiai yra kairiniai ir tinka sriegiams **dešinėje ir kairėje**.

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

**Pastaba:**

Visada **naudojamas su KSS emulsija**. (Alyvos dalis min. 8%). **>45 HRC** plienams naudoti tik su **suslėgtu oru!**

Vidinis aušinimas: taip

Sriegio žingsnis: 0,907 mm

Vijų skaičius colyje: 28

Pjovimo briaunos  $\varnothing D_c$ : 7,3 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_c$ : 3,2 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 22 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 47,6 mm

**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	7,3 mm
Programavimo spindulys	3,65 mm

Sriegio dydis	G1/8
Sriegio gylis	22
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	3,2 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	22 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Koto ilgis $L_s$	47,6 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	5,9 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pastūma $f_z$ pliene < 65 HRC	0,01 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Vijų skaičius colyje	28
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	G-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	VHM
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Pjovimo kryptis	kairinis
Koto tolerancija	h6
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Produkto rūšis	Gręžimo ir sriegimo freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	40 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
<del>Oras</del>	<del>tinka</del>		

### **Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE