

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085925 32
GTIN	2050000965135
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	150 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	3 mm
Ø	32 mm
Aukštis	35 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

