

Garant
VHM freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201644 8
GTIN	4045197353689
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Dvigubas pjovimo briaunos **užgalandimas** naudojimui **HPC srityje**.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,17 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	27 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f _z grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Pastūma f _z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,06 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	7,8 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	19 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant kraštus
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

