

**HOLEX****Stiprus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Bendras aukštis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085934 20
GTIN	4045197372543
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

- **Stiprus tilto formos magnetas.**
- **Su kiauryme tvirtinimui. (Dydžiai 35 ir 41 su 2 kiaurymėmis).**
- **Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.**

**Paskirtis:**

Smulkių geležinių dalių prilaikymui, pakėlimui ar rūšiavimui arba montavimui į elektrines reles, matavimo prietaisus ir pan.

**Techninis aprašymas**

Bendras aukštis	20 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Nominalioji sukibimo jėga	45 N
Atskiro poliaus gylis	8 mm
Atskiro poliaus plotis	20 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Stiprus magnetas

