

**Re-Bo****VA pjovimo diskas stambiadantis, Ø × storis: 300X2,5mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	177540 300X2,5
GTIN	4045197245434
Produktų klasė	17B

## Aprašymas

### Modelis:

Tikslūs dantys ir glotniai nušlifuoti paviršiai. **Priekinis kampas specialiai pritaikytas nerūdijančiajam plienui. Įazotintas paviršius:** stipri, ilgalaikė apsauga nuo drožlių sankaupų susidarymo.

### Paskirtis:

**Dantų žingsnis t:** (dantų forma)

- **3 mm (BW)** – ploniems vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1 – 2 mm.
- **4 mm (BW)** – vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1,5 – 4 mm.
- **6 mm (HZ)** – vamzdžiams, profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis 4 mm arba skerspjuvis maks. iki 50 mm.
- **8 mm (HZ)** – ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.

### Tinka:

**EISELE** ir **TRENNJAEGER** atpjovimo staklėms.

### Pastaba:

- **Optimaliam našumui ir patvarumui: rekomenduojamas aušinimo-tepimo koncentratas Nr. 084260.**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

## Techninis aprašymas

Ø	300 mm
Kiaurymės Ø	40 mm
Dantų žingsnis t	8 mm
Storis	2,5 mm
Dantų skaičius Z	120
Tvirtinimo kiaurymės Ø	9; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Ašmenys	HSS E
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

ribotai tinka