

Re-Bo**VA pjovimo diskas smulkiadantis, Ø × storis: 315X3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	177500 315X3
GTIN	4045197245311
Produktų klasė	17B

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs dantys ir glotniai nušlifuoti paviršiai. **Priekinis kampas specialiai pritaikytas nerūdijančiajam plienui. Įazotintas paviršius:** stipri, ilgalaikė apsauga nuo drožlių sankaupų susidarymo.

Paskirtis:

Dantų žingsnis t: (dantų forma)

- 3 mm (BW) – ploniems vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – vamzdžiams, profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis 4 mm arba skerspjuvis maks. iki 50 mm.
- 8 mm (HZ) – ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.

Tinka:

EISELE ir TRENNJAEGER atpjovimo staklėms.

Pastaba:

- **Optimaliam našumui ir patvarumui: naudoti su aušinimo-tepimo priemonės koncentratu Nr. 084260.**
- **Spindulio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	40 mm
Ø	315 mm
Storis	3 mm
Dantų žingsnis t	4 mm
Dantų skaičius Z	220
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	9; 12 mm
Ašmenys	HSS E
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

ribotai tinka