



Apsauginė mova su žarnos jungtimi, aliuminė, Žarnos jungties vidinis Ø: 13 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

080156 13

GTIN

4047322348560

Produktų klasė

08A

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė mova su mygtuku NW 7,2. Jį paspaudus, išleidžiamas slėgis ir movą galima be triukšmo nuimti.

Standartas:

Die Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø

13 mm