



## Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 14mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	192720 14
GTIN	4045197107978
Produktų klasė	12W

### Aprašymas

#### Modelis:

**Su iššlifuotais drožliuoliais grioveliais rupiajam apdirbimui.** Iki dyd. 20 - priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

Pigesnis pasirinkimas.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: js12

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 27 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 1835 B su h6

Dantų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 53 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø  $D_s$ : 12 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,6 mm

Pastūma  $f_z$  grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm

### Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,6 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	14 mm
Koto Ø $D_s$	12 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	53 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	78 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

ribotai tinka