

HOLEX**Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085946 32
GTIN	4045197608604
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- Apvalus magnetas su padalintu sukibimo paviršiumi ir kiauryme.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.

Paskirtis:

- Montuojamas į rodyklinius indikatorius.
- Fiksuoja mažus metalinius daiktus.

Techninis aprašymas

Ø	32 mm
Nominalioji sukibimo jėga	48 N
Tvirtinimo kiaurymės Ø	7,1 mm
Aukštis	25,4 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Mygtukinis magnetas

