


Re-Bo**VA pjovimo diskas stambiadantis, Ø × storis: 350X3mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 177540 350X3 |
| GTIN | 4045197245458 |
| Produktų klasė | 17B |

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs dantys ir glotniai nušlifuoti paviršiai. **Priekinis kampas specialiai pritaikytas nerūdijančiajam plienui. Įazotintas paviršius:** stipri, ilgalaikė apsauga nuo drožlių sancaupų susidarymo.

Paskirtis:

Dantų žingsnis t: (dantų forma)

- **3 mm (BW)** – ploniems vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1 – 2 mm.
- **4 mm (BW)** – vamzdžiams, profiliams, skardoms, kurių sienelių storis 1,5 – 4 mm.
- **6 mm (HZ)** – vamzdžiams, profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis 4 mm arba skerspjuvis maks. iki 50 mm.
- **8 mm (HZ)** – ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.

Tinka:

EISELE ir **TRENNJAEGER** atpjovimo staklėms.

Pastaba:

- **Optimaliam našumui ir patvarumui: rekomenduojamas aušinimo-tepimo koncentratas Nr. 084260.**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Storis | 3 mm |
| Dantų žingsnis t | 8 mm |
| Kiaurymės Ø | 40 mm |
| Ø | 350 mm |
| Dantų skaičius Z | 140 |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 9; 12 mm |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 11 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 11 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 15 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 27 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 400 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Oras

ribotai tinka