

Re-Bo**Pjovimo diskas metalui, Ø × storis: 63X1,6Mmm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	178860 63X1,6M
GTIN	4045197245588
Produktų klasė	17B

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas, su preciziškai užgalštais pjovimo dantimis ir glotniai nušlifuotiems galiniams paviršiams.

Tinka:

GF ir **AXX AiR**.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	16 mm
Storis	1,6 mm
Ø	63 mm
Dantų skaičius Z	64
Ašmenys	HSS E
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		