

**Spiralinė žarna iš nailono, 1/4 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080100 5
GTIN	4047322470421
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Žarnos iš nailono, todėl **ypatingai didelė gražos jėga** ir **maži slėgio nuostoliai**.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Techninis aprašymas

Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Medžiaga	nailoninė spiralinė žarna
Spalva	mėlyna
naudingasis žarnos ilgis	5 m
Žarnos išorinis Ø	8 mm
Žarnos vidinis Ø	6 mm