

**Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085924 20
GTIN	2050001737762
Produktų klasė	08Q

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

**Paskirtis:**

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

**Pastaba:**

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	6 mm
Ø	20 mm
Sriegis	M4 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Sriegio įvorė	taip
Aukštis su sriegiu	13 mm
Nominalioji sukibimo jėga	140 N
Svoris	16,5 g

maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4	085921 M4
--	-----------