



Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 25Mmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	192650 25M
GTIN	4045197107664
Produktų klasė	12W

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaučiais grioveliais.

(Iki dyd. 20 – priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui).

Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.

Dyd. 6M - 25M – **MID freza**: konstrukciniai matmenys pagal **gamyklinius standartus**, kurie yra **nuo DIN 844 trumpų** iki **DIN 844 ilgų**.

Pigesnis pasirinkimas.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: js12

Dantų skaičius Z: 5

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai ir įkypai

Kotas: DIN 1835 B su h6

Dantų skaičius Z: 5

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 68 mm

Bendras ilgis L: 144 mm

Koto Ø D_s : 25 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,6 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm²: 0,031 mm

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,6 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Dantų skaičius Z	5

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Koto $\emptyset D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	144 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	68 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis \emptyset	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	78 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	55 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	55 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	29 m/min	P
Plienas $< 1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	25 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	17 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	14 m/min	M

Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		