

## Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085923 16
GTIN	2050001735782
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

### Techninis aprašymas

Aukštis	4,5 mm
Ø	16 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Nominalioji sukibimo jėga	95 N
Svoris	5,5 g
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

