

TRICOFLEX**Vandens žarna, geltona, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 19****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080047 19
GTIN	3291671942554
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais. Ilgis 50 m.

maksimalus darbinis slėgis: 6 bar

Žarnos išorinis Ø: 21,4 mm

Techninis aprašymas

Kontrolinis slėgis	20 bar
Žarnos išorinis Ø	21,4 mm
Spalva	geltonas
Medžiaga	Minkšta PVC
maksimalus darbinis slėgis	6 bar
Žarnos ilgis	50 m
Žarnos vidinis Ø	19 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m
Produkto rūšis	Žarna

