

TRICOFLEX**Vandens žarna, geltona, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080047 13
GTIN	3291671163782
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais. Ilgis 50 m.
maksimalus darbinis slėgis: 8 bar
Žarnos išorinis Ø: 15,25 mm

Techninis aprašymas

Spalva	geltonas
Žarnos išorinis Ø	15,25 mm
Medžiaga	Minkšta PVC
maksimalus darbinis slėgis	8 bar
Žarnos ilgis	50 m
Žarnos vidinis Ø	13 mm
Kontrolinis slėgis	20 bar
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m
Produkto rūšis	Žarna

