

TRICOFLEX**Vandens žarna, geltona, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080047 25
GTIN	3291671942714
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais. Ilgis 50 m.

maksimalus darbinis slėgis: 6 bar

Žarnos išorinis Ø: 28 mm

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	25 mm
Medžiaga	Minkšta PVC
Kontrolinis slėgis	16 bar
Spalva	geltonas
maksimalus darbinis slėgis	6 bar
Žarnos ilgis	50 m
Žarnos išorinis Ø	28 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m
Produkto rūšis	Žarna

