



Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	192720 10
GTIN	4045197107954
Produktų klasė	12W

Aprašymas

Modelis:

Su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais rupiajam apdirbimui. Iki dyd. 20 - priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

Pigesnis pasirinkimas.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: js12

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 27 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 1835 B su h6

Dantų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 45 mm

Bendras ilgis L: 95 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,4 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm²: 0,02 mm

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,4 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,02 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø D_s	10 mm

Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	45 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	78 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

ribotai tinka