

## Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085925 40
GTIN	2050000965142
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

### Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	200 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis	45 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	5 mm
Ø	40 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

