

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 950234 125/1  |
| GTIN             | 4062406667689 |
| Produktų klasė   | 91F           |

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×16G.

**Tinka:**

Stalčiai 26×16G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 125  
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 5 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951741: 10 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951751: 5 × dyd. 125

**Techninis aprašymas**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Stalčių naudingasis gylis G                 | 26×16  |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis       | 125 mm |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G  | 16     |
| Aukštis                                     | 100 mm |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 26     |
| Produkto pavadinimo požymis                 | 26×16G |

Produkto rūšis

Stalčių skiriamoji sienelė

**Priedai**

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 16G  
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951560 125

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams,  
kurių priekio aukštis 125 mm

951751 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka  
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951510 125

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams,  
kurių priekio aukštis 125 mm

951741 125