


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950242 125/2
GTIN	4062406676629
Produktų klasė	91F

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×16G.

Tinka:

Stalčiai 36×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 5 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951751: 10 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951771: 10 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	16
Aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×16
Produkto pavadinimo požymis	36×16G

Produkto rūšis

Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 16G
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951560 125

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 125 mm

951751 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951510 125

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 7G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 125 mm

951771 125