


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 950242 125/1 |
| GTIN | 4062406676612 |
| Produktų klasė | 91F |

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×16G.

Tinka:

Stalčiai 36×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 5 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951761: 20 × dyd. 125

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------------|
| Stalčių naudingasis gylis G | 36×16 |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 36 |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 16 |
| Aukštis | 100 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 125 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 36×16G |
| Produkto rūšis | Stalčių skiriamaoji sienelė |

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 16G
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951560 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951510 125

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 125 mm

951761 125