


Mitutoyo**Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 160-250mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 435203 160-250 |
| GTIN | 4946368854922 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas

Modelis:

Savaime išscentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių \varnothing tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 160 - 250 mm |
| Matavimo gylis | 250 mm |
| Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 0,5 μ m |
| Liestukų skaičius | 6 |
| Centravimo lėkštelės plotis | 90 mm |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | C4 |
| Kalibravimas | C1 |
| Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |

Paslaugos

| | |
|---|-------------|
| KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 800 mm | 023210 800 |
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm | 023000 10 |
| DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 90-300 | 439914 90-300 |
|---|---------------|