



Spiralinė žarna iš nailono, 1/4 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 7,5 m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080100 7,5
GTIN	4047322470438
Produktų klasė	08A

Aprašas

Aprašymas:

Žarnos iš nailono, todėl **ypatingai didelė gražos jėga** ir **maži slėgio nuostoliai**.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Žarnos išorinis Ø: 8 mm

Žarnos vidinis Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	6 mm
naudingasis žarnos ilgis	7,5 m
Spalva	mėlyna
Medžiaga	nailoninė spiralinė žarna
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Žarnos išorinis Ø	8 mm