

Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085923 20
GTIN	2050001737687
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Ø	20 mm
Nominalioji sukibimo jėga	140 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Svoris	15 g
Aukštis	6 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

