

**Re-Bo****VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis, be dangos, Øxstoris:  
30X1mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 179800 30X1   |
| GTIN             | 4045197246028 |
| Produktų klasė   | 17C           |

## Aprašymas

### Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su **tiksliais dantimis** ir <strong>nušlifuotiems šoniniams paviršiams</strong>. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais. **DIN 1837 A smulkūs A formos dantys** sunušlifuoti nuožula **plonasienems detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.**

### Pastaba:

- **Svarbūišlaikyti pastovias darbo sąlygas ir patikimai įtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.**
- **Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.**
- **Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.**

## Techninis aprašymas

|             |       |
|-------------|-------|
| Storis      | 1 mm  |
| Ø           | 30 mm |
| Kiaurymės Ø | 8 mm  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Dantų skaičius Z  | 64             |
| Danga             | be dangos      |
| Ašmenys           | VHM            |
| Norma             | DIN 1837       |
| Vidinis aušinimas | ne             |
| Produkto rūšis    | Pjovimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 1200 m/min     | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 700 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 200 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 140 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 40 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 110 m/min      | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 100 m/min      | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 90 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 125 m/min      | K         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 400 m/min      | N         |
| Grafitas, GFK / CFK             | ribotai tinka | 600 m/min      | N         |
| Uni                             | ribotai tinka |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |
| Oras                            | tinka         |                |           |