

**Išpūtimo čiaupas, Žarnos jungties vidinis Ø: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080136 9
GTIN	4047322245029
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Išpūtimo čiaupas iš aliuminio, valdymo svirtimi tolygiai reguliuojamas oro srautas, su žarnos jungtimi. Universalus, iki 12 bar darbinis slėgis.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø	9 mm
Ø	21,7 mm
Ilgis	113 mm
Produkto rūšis	Išpūtimo čiaupas