

Re-Bo**VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis, be dangos, Øxstoris:
40X0,4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	179800 40X0,4
GTIN	4045197246073
Produktų klasė	17C

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su **tiksliais dantimis** ir **nušlifuoti**ais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais. **DIN 1837 A smulkūs A formos dantys** sunušifuota nuožula **plonasienėms detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.**

Pastaba:

- **Svarbūi**šlaikyti pastovias darbo sąlygas ir patikimai įtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
- Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
- Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10 mm
Ø	40 mm
Storis	0,4 mm

Dantų skaičius Z	100
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1837
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	1200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	700 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	90 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	125 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	600 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		