

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085925 50
GTIN	2050000964848
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	2 mm
Nominalioji sukibimo jėga	350 N
Ø	50 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Aukštis	50 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

