


## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085924 32
GTIN	2050001737786
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	350 N
Sriegio įvorė	taip
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Svoris	48 g
Ø	32 mm
Aukštis su sriegiu	15,5 mm
Sriegis	M5 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C

Aukštis	7 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M5	085921 M5
--	-----------