

Garant
Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	192860 20
GTIN	4045197108579
Produktų klasė	11W

Aprašymas
Modelis:

Su **smulkiais drožialaužiais grioveliais**. Priekinių briaunų geometrija vertikaliajam įsigilinimui. Dyd. 6M - 25M – **MID freza**: konstrukciniai matmenys pagal **gamyklinius standartus**, kurie yra nuo DIN 844 **trumpų** iki DIN 844 **ilgų**.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	19,5 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,048 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	53 mm
Dantų skaičius Z	5
Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	38 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	±0,12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS PM
Norma	DIN 844
Frezos profilis	HR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	138 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	83 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	64 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	64 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	23 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	110 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		