

**HOLEX****Plokščiasis magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085944 19
GTIN	4045197372819
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

- Plokščiasis magnetas apsaugotas plieniniu apvalkalu.
- Magnetas tvirtinamas iš apačios per pagilintą kiaurymę.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dyd. 19 iki 100 °C).

**Paskirtis:**

Įrangos gamyba.

**Techninis aprašymas**

Paviršiaus medžiaga	Plienas
Aukštis	7,5 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	100 °C
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	30 N
Ø	19 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas

