

HOLEX**Plokščiasis magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 29mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085944 29
GTIN	4045197372833
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- Plokščiasis magnetas apsaugotas plieniniu apvalkalu.
- Magnetas tvirtinamas iš apačios per pagilintą kiaurymę.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dyd. 19 iki 100 °C).

Paskirtis:

Įrangos gamyba.

Techninis aprašymas

Aukštis	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Paviršiaus medžiaga	Plienas
Tvirtinimo kiaurymės Ø	5,2 mm
Nominalioji sukibimo jėga	50 N
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas

