

Re-Bo**VHM pjovimo diskas DIN 1838 B, stambiadantis, be dangos, Øxstoris:
80X0,8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 179820 80X0,8 |
| GTIN | 4045197247223 |
| Produktų klasė | 17C |

Aprašymas**Modelis:**

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su **tiksliais dantimis** ir **nušlifuotiems šoniniams paviršiams**. Pjovimo greitį galima padidinti 3–4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais. **DIN 1838 B stambūs B formos dantys** sunušlifuoti nuožula **storesnių ruošinių apdirbimui ir gilesniam pjovimui**. Dėl geresnio drožlės susidarymo ir lengvesnio jos pašalinimo šis diskas yra universalesnis nei smulkiadantis modelis.

Pastaba:

- **Svarbu išlaikyti pastovias darbo sąlygas ir patikimai įtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.**
- **Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.**
- **Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|-------|
| Ø | 80 mm |
| Kiaurymės Ø | 22 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Storis | 0,8 mm |
| Dantų skaičius Z | 64 |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 1838 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 1200 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 700 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 110 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 90 m/min | S |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 125 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 400 m/min | N |
| Grafitas, GFK / CFK | ribotai tinka | 600 m/min | N |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

