


**Garant****Cilindrinė freza H, be dangos, Ø × plotis js16: 30X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181100 30X30
GTIN	4045197096340
Produktų klasė	11U

**Aprašymas****Modelis:**

Freza pjauna cilindrinio ir galiniu paviršiumi.

**Paskirtis:**

**Tipas H** = smulkiadantė, 20° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

**Pastaba:**

Dydžius 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 galima tvirtinti tik per pleištinį griovelį.

$f_z$  skirta  $a_p = 0,5 - 1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	10
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	30 mm
Kiaurymės Ø H7	13 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	30 mm
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 841
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelium
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	22 m/min	P
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		