


**Garant**
**Cilindrinė freza N, be dangos, Ø × plotis js16: 40X32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181500 40X32
GTIN	4045197096463
Produktų klasė	11U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Freza pjauna cilindrinio ir galiniu paviršiumi.

**Paskirtis:**

**Tipas N** = vienodo žingsnio dantys, 30° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

**Pastaba:**

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø H7	16 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	32 mm
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelium
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		