


Garant**Cilindrinė freza N, be dangos, $\varnothing \times$ plotis js16: 35X35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181000 35X35
GTIN	4045197096234
Produktų klasė	11U

Aprašymas**Modelis:**

Freza pjauna cilindrinio ir galiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Tipas N = vienodo žingsnio dantys, 30° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

Pastaba:

Dydžius 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 galima tvirtinti tik per pleištinį griovelį.

f_z skirta $a_p = 0,5 - 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing H7	16 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos \varnothing D _c	35 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	35 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 841
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelio
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		