

Garant
Rupiojo apdirbimo freza NR, TiN, Ø × plotis js16: 80X45 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	182220 80X45
GTIN	4045197096821
Produktų klasė	11U

Aprašymas
Modelis:
Užapvalintas profilis.

Rupiojo apdirbimo freza su užapvalintais drožlialaužiais grioveliais.

Pastaba:

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Kiaurymės Ø H7: 27 mm

Dantų skaičius Z: 8

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm²: 0,07 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø H7	27 mm
Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme

Bendras aukštis	45 mm
Danga	TiN
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Frezos profilis	NR
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelio
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	27 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza