

**Išverčiamas konteineris RAL 7016 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 450l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919923 450
GTIN	4017976247021
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTAL-STOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas

su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	TPE
---------------	-----

Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu
Ilgis	1374 mm
Kišenės, matmuo C	603 mm
Kišenės, matmuo B	72 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	733 mm
Svoris	83 kg
Lyninis kėliklis	ne
Kišenės, matmuo A	194 mm
Spalva	antracito pilka RAL 7016
hermetiškai suvirinta	taip
Ratukų skaičius	4
Konteinerio ilgis	1214 mm
Leistinoji apkrova	750 kg
Konteinerio tūris	450 l
Norma	EN 1757-3
Konteinerio aukštis	708 mm
Aukštis	1072 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	203 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Ratuko Ø	200 mm
Išvertimo saugiklis	taip
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Konteinerio plotis	669 mm
Plotis	730 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

